


**Garant**


## Dados do pedido

Número do pedido	212895 TI
GTIN	4045197943217
Classe de artigo	21A

## Descrição

### Instrução:

Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx}}$

## Descrição técnica

Avanço $f_z$ por dente	0,8 mm
Tipo	Ti
Raio do canto	1,6 mm
Espessura da placa S	5:56 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	XDMT120516ZDER
Tipo	HB4430
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx}}$ .	0,9 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx}}$ .	2 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$ .	3 mm

Número de trocas/cortes	3
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		