

**Suporte para brochagem de perfis métricos  $\varnothing d = 16 \text{ mm}$ ,  $\varnothing$  da haste DS: 20mm****Dados do pedido**

Número do pedido	293026 20
GTIN	4045197945983
Classe de artigo	29K

**Descrição****Indicado para:**

Máquinas CNC e convencionais.

**Acessórios especiais:**

Auxiliar de posicionamento (n.º 293000) e chave de pinos (n.º 293006).

As linguetas de expulsão para hastes MK podem ser encomendadas sob o n.º 293008 nos tamanhos MK2, MK3 e MK4.

**Nota:**

- **Atenção: Use sempre  $\varnothing$  do êmbolo adequado.**
- **Outras ligações de haste a pedido.**

**Descrição técnica**

L	76 mm
Comprimento da haste $L_s$	50 mm
Tipo de haste	Haste cilíndrica
$\varnothing$ haste $D_s$	20 mm

Ø d	16 mm
Ø D	58 mm
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

## Acessórios

Chave de pinos para Ø do suporte 8	293006 8
Chave de pinos para Ø do suporte 16	293006 16
Chave de pinos para Ø do suporte 5	293006 5
Chave de pinos para Ø do suporte 12	293006 12