

Garant**Pastilha de corte reversível por torneamento WNMG 060408, para processamento médio, Wiper****Dados do pedido**

Número do pedido	252065 HB7020
GTIN	4045197948779
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Aplicação principal	P
Avanço f	0,25 - 0,45 mm/U
Material de corte	HM
Quebra-aperas	WSM
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
#Raio do canto	0,8 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 350 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Tipo	HB7020
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 060408

Número de trocas/cortes	6
Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar