

**Garant****Mandril de corte de roscas de troca rápida, BT 40, Área de corte da rosca: M3-12****Dados do pedido**

Número do pedido	334663 M3-12
GTIN	4045197954411
Classe de artigo	31M

**Descrição****Modelo:**

- Design curto, com compensação de comprimento elástico para pressão e tensão.
- Pressão de passagem ajustável para diferentes materiais e brocas de roscar.

**Utilização:**

- Produção de roscas com calibre.
- Pode ser utilizado para roscas à direita e à esquerda.
- Para máquinas NC e centros de processamento.

**Acessórios especiais:**

Insertos de troca rápida ver n.º 335420 – 335660.

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820; 308835.

**Instrução:**

- Mandril de corte de roscas de troca rápida noutras versões de haste tam. M14 - M33 disponível a pedido.
- Mandril de corte de roscas de troca rápida não adequado para refrigeração interna.

**Descrição técnica**

Ø exterior D	38 mm
Ø interior D <sub>1</sub>	19 mm
Compensação de comprimento pressão	7,5 mm
Projeção medida A	68 mm

Compensação de comprimento tração	7,5 mm
Área de corte da rosca	M3 – M12
Alojamento	BT 40
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Tipo de produto	Mandril de corte de roscas