

**Cabeça de fresagem de cópia, HB730, Ø D h10: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	210360 10
GTIN	4045197523426
Classe de artigo	21M

**Descrição técnica**

Comprimento da lâmina $L_2$	7,5 mm
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$ em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Ø das lâminas D	10 mm
Comprimento da cabeça l	13 mm
Avanço $f_z$ para fresagem de cópia em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
Tamanho do alojamento	10 mm
Comprimento livre	13 mm
Número de arestas de corte Z	4
Série	TopCut
Tipo	HB730
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Ângulo espiral	30 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Largura de corte ae na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia

Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	não
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	código ISO
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

### Acessórios

Montagem chave Tipo 8X3	219987 8X3
Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 8X3	219986 8X3