

## Fresa de disco/corte com encosto Largura HSS ap = 2,2 mm, Ø D/número de arestas de corte Z: 63/4mm



### Dados do pedido

Número do pedido	218424 63/4
GTIN	4045197533852
Classe de artigo	21P

### Descrição

#### Modelo:

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e **folha de aço económica** ou encosto e **folha HSS de alta precisão resistente à temperatura.**

#### Utilização:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

#### Utilização texto publicitário:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Número do pedido: 218440 até 218444 (ver catálogo principal)

#### Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

#### Instrução:

As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.

Fresas de disco/fresas de corte até Ø D = 200 mm disponíveis.

### Descrição técnica

Comprimento do colar $L_1$	38 mm
Comprimento total $L_{tot.}$ para $a_p$ 1,5 mm	51,4 mm
Ø do colar $d_1$	32 mm
Ø do suporte de base $d_2$	40 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XC.. 1119
Ø das lâminas $D_c$	63 mm
profundidade máxima de corte $a_{e\ máx.}$	15,5 mm
Comprimento total $L_{tot.}$ para $a_p$ 3,1 mm	52,8 mm
Comprimento total $L_{tot.}$ para $a_p$ 2,2 mm	52 mm
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Número de arestas de corte $Z$	4
Modelo da haste	com perfuração
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de disco