

**Garant****APMT 100308 TR, HB7525, Tipo: ST900****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2126 ST900
GTIN	4067263078807
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Modelo:**

Inserts with highly positive geometry and helical cutting edges.

**Indicado para:**

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800 – 215870.

**Índice:**

50 × 215947 ST900

**Instrução:**

Valores de referência de aplicação

Para  $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8$  mm.

**Descrição técnica**

Avanço $f_z$ por dente	0,12 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100308 TR
Tipo	HB7525
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 500 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		