

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Tipo: HART****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | GG2132 HART |
| GTIN | 4067263078869 |
| Classe de artigo | GGN |

Descrição**Indicado para:**

Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini n.º 213052 – 213058.

Índice:

50 × 213068 HART

Instrução:Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$ **Descrição técnica**

| | |
|--|------------|
| Avanço f_z por dente | 0,5 mm |
| Índice | 50 |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | ANGX10T308 |
| Tipo | HB9715 |
| Óleo de corte | HM |
| profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$ | 0,4 mm |
| profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$ | 1 mm |
| Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$ | 1,6 mm |
| Número de trocas/cortes | 4 |

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Aço < 65 HRC | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| Ar | adequado | | |