

Garant**APMT 100305 TR, HB7635, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2128 INOX
GTIN	4067263078821
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Inserts with highly positive geometry and helical cutting edges.

Indicado para:

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800 – 215870.

Índice:

50 × 215920 INOX

Instrução:

Valores de referência de aplicação

Para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,12 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100305 TR
Tipo	HB7635
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Plásticos alumínio	condicionalmente adequado		
Alumínio (apara curta)	condicionalmente adequado		
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	adequado		