

Garant

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273866 19/2 |
| GTIN | 4045197959799 |
| Classe de artigo | 21W |

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 274093 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670. Conjunto composto por 2 lâminas, cada uma com um assento de pastilha.

Descrição técnica

| | |
|------------------------------------|---------|
| Altura da lâmina h_5 | 19 mm |
| Altura h_1 | 15,7 mm |
| #Largura de incisão w | 2 mm |
| para peças de \varnothing máximo | 40 mm |
| Série | Eco |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Comprimento total L | 96 mm |
| Tipo de inserto | neutro |
| Refrigeração interior | sim |
| perfuração axial possível | não |
| Tipo de produto | Lâmina de incisão |