

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9740, Tipo: INOX****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2133 INOX
GTIN	4067263078876
Classe de artigo	GGN

Descrição**Indicado para:**

Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini n.º 213052 – 213058.

Índice:

50 × 213070 INOX

Instrução:Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$ **Descrição técnica**

Avanço f_z por dente	0,8 mm
Índice	50
Código ISO da pastilha de corte reversível	ANGX10T308
Tipo	HB9740
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		