



Lanterna de bolso LED-EX com pilhas, Tipo: 4AARFL



Dados do pedido

Número do pedido	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Classe de artigo	08C

Descrição

Modelo:

Lanterna de bolso protegida contra explosão, testada de acordo com a diretiva ATEX aplicável.

Lanternas LED de alto desempenho resistentes a choques, à prova de pó e impermeáveis.

Com **tecnologia refletora LED. Lanterna LED de mão e de capacete com tecnologia de proteção especial.** Feixe central largo e liso. Graças ao sistema ótico patenteado, é ideal para iluminar áreas de trabalho mais amplas. Resistente à corrosão. Interruptor traseiro. Fácil de fixar ao capacete de trabalho e de proteção por meio de um suporte para capacete.

Resistente à corrosão. Interruptor traseiro. Fácil de fixar ao capacete de trabalho e de proteção por meio de um suporte para capacete.

Função:

IP67: Proporciona proteção contra imersão temporária em água e proteção contra a entrada de pó (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Descrição técnica

Cor da caixa	amarelo
Tipo de pilha	Mignon, AA
Tipo de proteção IP	IP 67
Ø da cabeça	35 mm
Número de pilhas incluídas	4
Zona ATEX	Zona 0
Zona ATEX	Zona 20
Período de iluminação	5,5 h
Fluxo luminoso	225 lm

Peso	158 g
Comprimento total	158 mm
Propriedades do aparelho	Adequado para área EX
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Lanterna de bolso

Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081551 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081552 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081553 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081554 LR6
Pilhas de lítio-metal Tamanho internacional LR6	081559 LR6
Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR6	081561 LR6