

Garant**APMT 100305 TR, HB7515, Tipo: ST1400****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:**

Inserts with highly positive geometry and helical cutting edges.

Indicado para:

Fresas de canto 90° HOLEX GG2123, GG2124, bem como GARANT e HOLEX n.º 215800 – 215870.

Índice:

50 × 215879 ST1400

Instrução:

Valores de referência de aplicação

Para $a_e = 0,3 \times D / a_{p \text{ máx}} = 4,8$ mm.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APMT 100305 TR
Tipo	HB7515
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	3,5 mm
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 750 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		