

**Garant****ANGX 10T308ZEER, HB9540, Tipo: UNI****Dados do pedido**

Número do pedido	GG2135 UNI
GTIN	4067263078890
Classe de artigo	GGN

**Descrição****Indicador para:**

Fresa de grande avanço GARANT Power Q Mini n.º 213052 – 213058.

**Índice:**

50 × 213075 UNI

**Instrução:**Valores de referência de aplicação para  $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ máx.}}$ **Descrição técnica**

Índice	50
Código ISO da pastilha de corte reversível	ANGX10T308
Tipo	HB9540
Óleo de corte	HM
profundidade de corte recomendada $a_{p \text{ máx.}}$	0,8 mm
profundidade máxima de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx.}}$	1,6 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Aço < 750 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Uni	adequado		
Ar	adequado		