

HOLEX**Fresa de canto 90°, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z: 16/2mm**

Dados do pedido

Número do pedido	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Classe de artigo	GGN

Descrição

Modelo:**Como n.º 215803 16/2.****Instrução:**Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 1,2** com lâmina n.º **674252 tam. 8IP**.

Descrição técnica

Número de arestas de corte Z	2
Ø D ₃	13 mm
Ø da haste D _s h6	16 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D _{min.}	29 mm
Ø das fresas circulares de perfuração D _{máx.}	30 mm
Ângulo de ramping α _{máx.}	1,32 grau
Comprimento total L _{tot.}	85 mm
Projeção L ₁	37 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Comprimento de ramping L para $\alpha_{\text{máx.}}$	10,85 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 1003..
Ø das lâminas D_c	16 mm
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Estratégia de maquinagem	MTC
Tipo de produto	Fresa de canto