

Cabeça de fresagem Torus, maquinagem dura, HB7730, Ø D h10/R: 10/1mm**Dados do pedido**

Número do pedido	210265 10/1
GTIN	4045197607430
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Ø de cabeça de corte D	10 mm
Comprimento da lâmina L ₂	7,5 mm
Comprimento da cabeça l	13 mm
Raio do canto	1 mm
Avanço f _z para fresagem de cópia em aço < 55 HRC	0,04 mm
Tamanho do alojamento	10 mm
Número de arestas de corte Z	4
Série	TopCut
Tipo	HB7730
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Ângulo espiral	45 grau
Sentido de avanço	horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem	0,3×D ao reborderar
Largura de corte ae na operação de fresagem	0,05×D na fresagem de cópia

Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	não
Modelo da haste	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		