


Garant**Rebarbadora de MDI espiralada 90°, sem revestimento, Ø h6 DC: 6Mmm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG8154 6M
GTIN	4067263090953
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como n.º 208154.**

Rebarbadora com **espaços entre dentes polidos** e **arestas de corte afiadas** especialmente concebidas para o processamento de alumínio e plástico.

Tolerância: **Medida S = +/-0,2 mm.**

Ângulo da ponta = +/- 5 minutos de ângulo.

Excelente qualidade de superfície devido ao **ângulo espiral** de 35°. Rebarbadora extra comprida para resultados de rebarbamento excelentes em contornos de acesso particularmente difícil. Ferramentas sem ponta.

Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Avanço f_z em alumínio de apara curta	0,045 mm
Número de dentes Z	4
Avanço f_z em acrílico PMMA	0,045 mm
Ø haste D_s	6 mm

Medida S	2,1 mm
Ø grande D ₂	6 mm
Comprimento total L	100 mm
Fresagem de chanfros	45 grau
Índice	5
Haste	DIN 6535 HA com h6
Ø pequeno D ₃	3 mm
Ø das lâminas D _c	6 mm
Revestimento	sem revestimento
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Acrílico PMMA	adequado		
PEEK	adequado		
PVDF GF20	adequado		

POM GF25	adequado
PA 66 GF30	adequado
PEEK GF30	adequado
PTFE CF25	adequado
Painel sanduíche alveolar	adequado
Cu	adequado
CuZn	adequado
máximo a molhado	adequado

Acessórios

Rebarbadora de MDI espiralada 90° Ø h6 DC 6M

208154 6M