


Garant**Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 16mm****Dados do pedido**

Número do pedido	GG8158 16
GTIN	4067263091639
Classe de artigo	GGN

Descrição**Modelo:****Como n.º 208158.**

Rebarbadora especialmente concebida para **processamento de materiais duros**. O revestimento Diabolo melhorado permite uma vida útil ainda mais longa e melhores qualidades de superfície.

Tolerância: **Medida S = ±0,2 mm.**

Ângulo da ponta = ±5 minutos de ângulo.

Excelente qualidade de superfície devido ao **ângulo espiral** de 35°.

Utilização:

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

Descrição técnica

Fresagem de chanfros	45 grau
Índice	5
Ø das lâminas D _c	16 mm
Medida S	11,2 mm
Avanço f _z em aço < 60 HRC	0,07 mm

Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Série	Diabolo
Ø haste D _s	16 mm
Haste	DIN 6535 HA com h6
Número de dentes Z	6
Comprimento total L	93 mm
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Rebarbadora

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 1100 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 65 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Ar

adequado

Acessórios

Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90° Ø h6
DC 16

208158 16