


**Garant****Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 6Mmm**

## Dados do pedido

Número do pedido	GG8158 6M
GTIN	4067263091370
Classe de artigo	GGN

## Descrição

**Modelo:****Como n.º 208158.**

Rebarbadora especialmente concebida para **processamento de materiais duros**. O revestimento Diabolo melhorado permite uma vida útil ainda mais longa e melhores qualidades de superfície.

Tolerância: **Medida S = ±0,2 mm.**

**Ângulo da ponta = ±5 minutos de ângulo.**

**Excelente qualidade de superfície** devido ao **ângulo espiral** de 35°. Rebarbadora extra comprida para resultados de rebarbamento excelentes em contornos de acesso particularmente difícil. Ferramentas sem ponta.

**Utilização:**

Ideal para **chanfrar** e **rebarbar** os bordos da peça de trabalho e para **trabalhos de contorno**.

## Descrição técnica

Índice	5
Comprimento total L	100 mm
Ø pequeno D <sub>3</sub>	3 mm

Ø das lâminas $D_c$	6 mm
Ø grande $D_2$	6 mm
Ø haste $D_s$	6 mm
Série	Diabolo
Haste	DIN 6535 HA com h6
Avanço $f_z$ em aço < 60 HRC	0,02 mm
Ângulo do chanfro de canto	45 grau
Fresagem de chanfros	45 grau
Medida S	2,1 mm
Número de dentes Z	6
Revestimento	TiAlN
Óleo de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	H
Tolerância de Ø nominal	h6
Ângulo espiral	35 grau
Sentido de avanço	horizontal e inclinado
Ângulo da ponta do escareador cônico	90 grau
Refrigeração interior	não
Tolerância da haste	h6
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Rebarbadora

### Dados de utilizador

	Adequabilidade	$V_c$	código ISO
Aço < 1100 N/mm <sup>2</sup>	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		

Aço < 65 HRC	adequado
Aço < 67 HRC	adequado
mínimo a molhado	condicionalmente adequado
seco	adequado
Ar	adequado

## Acessórios

Rebarbadora de MDI GARANT Diabolo espiralada 90° Ø h6  
DC 6M

208158 6M