

Fresa de disco/corte com encosto Largura HSS ap = 2,2 mm, Ø D/número de arestas de corte Z: 125/10mm



Dados do pedido

Número do pedido	218424 125/10
GTIN	4045197533913
Classe de artigo	21P

Descrição

Modelo:

Sistema de fresa de corte de alto desempenho com variabilidade de combinação de encosto e **folha de aço económica** ou encosto e **folha HSS de alta precisão resistente à temperatura.**

Utilização:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Utilização texto publicitário:

Para fresar chavetas ou cortar. Para alta precisão de repetição na produção em série, de preferência, usar folhas HSS.

Número do pedido: 218440 até 218444 (ver catálogo principal)

Atenção:

A chave de montagem n.º 279940 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

As lâminas de substituição HSS podem ser encomendadas como acessórios.

Fresas de disco/fresas de corte até Ø D = 200 mm disponíveis.

Descrição técnica

Ø do colar d_1	58 mm
Ø das lâminas D_c	125 mm
Comprimento total $L_{tot.}$ para a_p 1,5 mm	64,4 mm
Comprimento total $L_{tot.}$ para a_p 2,2 mm	65 mm
profundidade máxima de corte $a_{e\ máx.}$	33,5 mm
Ø do orifício de alojamento	32 mm
Ø do suporte de base d_2	58 mm
Pastilha de corte reversível adequada	XC.. 1119
Comprimento total $L_{tot.}$ para a_p 3,1 mm	65,8 mm
Número de arestas de corte Z	10
Modelo da haste	com perfuração
Óleo de corte	HSS
Refrigeração interior	não
Tipo de produto	Fresa de disco