


Garant

Dados do pedido

Número do pedido	214312 UNI
GTIN	4067263095286
Classe de artigo	21A

Descrição

Instrução:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ máx}} = 3,5 \text{ mm}$.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Espessura da placa E	4,76 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SEKT 1204 AFTN
Tipo	HB725
Óleo de corte	HM
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Alumínio > 10% Si	condicionalmente adequado	450	N
Aço < 500 N/mm ²	adequado	280	P
Aço < 750 N/mm ²	adequado	260	P
Aço < 900 N/mm ²	adequado	240	P
Aço < 1100 N/mm ²	adequado	160	P
Aço < 1400 N/mm ²	adequado	120	P
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado	30	H
INOX < 900 N/mm ²	adequado	190	M
INOX > 900 N/mm ²	adequado	130	M
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado	45	S
GG(G)	condicionalmente adequado	170	K
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		