


**Garant****Mordente com pinos de posicionamento, para largura de mordente: 125****Dados do pedido**

Número do pedido	362624 125
GTIN	4067263092186
Classe de artigo	31S

**Descrição****Versão:**

- **Aço temperado, nitrurado a gás teniferizado (tolerância  $\pm 0,01$  mm).**
- **Montagem fácil no torno de bancada.**
- **Encaixe mecânico dos pinos.**
- **Operação de ar comprimido através de válvulas de ambos os lados.**
- **Não há diferença entre mordentes fixos e móveis.**
- **pressão de ar necessária de 5,5 bar**

**Utilização:**

Troca rápida para vários processos.

- **Fixação de posição rápida e absolutamente repetível.**
- **A manipulação demorada de tiras de suporte é eliminada.**

**Indicado para:**

**ALLMATIC** NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.

**BULL** pneumático 125, mecânico 125.

**KESEL** ARNO125, CNC125, NCA125.

**RÖHM** RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.

**Descrição técnica**

Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada
-----------------	-------------------------------

