

Garant**Cabeça de fresagem de acabamento, raio, HB730, Ø D h10: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	210330 25
GTIN	4045197543134
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Comprimento da cabeça l	45 mm
Ø das lâminas D	25 mm
Comprimento da lâmina L ₂	32 mm
Avanço f _z para corte de bordas em aço < 900 N/mm ²	0,12 mm
Tamanho do alojamento	24 mm
Arredondamento do canto r _v	1,25
Comprimento total L	71 mm
Número de arestas de corte Z	6
Série	TopCut
Tipo	HB730
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Ângulo espiral	50 grau
Sentido de avanço	horizontal
Largura de corte a _e na operação de fresagem	0,1×D ao reborder mm

Estratégia de maquinagem	HPC
Refrigeração interior	não
alojamento adequado	GARANT TopCut
Tipo de produto	Inserto de corte para fresagem

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

Acessórios

Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 21X5	219986 21X5
Montagem chave Tipo 21X5	219987 21X5