

Garant

Suporte de juntas de perfil para insertos de corte quadrados Ø DS 32 mm, a partir de quatro faces: 8



Dados do pedido

Número do pedido	290334 8
GTIN	4045197965417
Classe de artigo	29K

Descrição

Nota:

- Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
- Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

Descrição técnica

Desvio central L_3	4 mm
Parafuso	290399 1
Comprimento útil L_1	30 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{mín.}$ indicado para quadrado	8 mm
Ø da haste	8 - 10 mm
Ø do suporte de lâminas D_1	32 mm
Refrigeração interior	8 mm
Comprimento da haste L_s	sim
Haste	100 mm
Tipo de produto	Haste combi
	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Ficha de dados