

Elemento de base HiPer-Drill, 3×D, Ø DC: 31 mm



Dados do pedido

Número do pedido	231605 31
GTIN	4045197602923
Classe de artigo	21S

Descrição

Modelo:

- **Avanços e desempenho máximos graças a geometrias e materiais perfeitamente adaptados.**
- **Posicionamento preciso do inserto de corte através do assento de pastilha prismático e aperto seguro através do orifício central.**
- **Alta precisão de concentricidade no estado montado. (Para perfuração até precisão IT9)**
- **Apoio da haste para uma estabilidade ideal durante a utilização.**

Utilização:

Uso estacionário e rotativo. Para furos até precisão IT9.

Instrução:

O parafuso de aperto tem de ser substituído a cada quinta troca de inserto de corte.

Dimensões adicionais até Ø 50,99 mm disponíveis a pedido.

Para uma concentricidade ideal, fixar no mandril de expansão hidráulico (p. ex., n.º 302026 tam. 20).

Fixar sempre a broca o mais curta possível para uma estabilidade ideal.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	96 mm
Ø haste D_s	32 mm
área de Ø D_c	31 - 31,99 mm
Parafuso tensor	231999 20IP (7,5 Nm)
Comprimento da haste L_s	60 mm
Série	HiPer-Drill

Número de arestas de corte Z	2
Comprimento total L	201 mm
Versão	3xD
Haste	ISO 9766
Aplicação de perfuração	perfuração transversal condicionada
Aplicação de perfuração	Saída com inclinação condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de conjuntos condicionada
Aplicação de perfuração	Furação de marcação com inclinação condicionada
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659906 1600
Parafuso Torx Plus® Acionamento 20IP	231999 20IP
lâmina de 8 mm, com ímã com alojamento de pontas de 1/4 de polegada comprimento total 50	659874 50
Chave de parafusos dinamo métrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 1600	659957 1600