

Garant

Ferramenta de corte de perfil Quadrado, TiN, a partir de quatro faces: 27



Dados do pedido

Número do pedido	290336 27
GTIN	4045197965530
Classe de artigo	29L

Descrição

Versão:

Com revestimento TiN.

Adequada para retificação.

Indicado para:

Porta-ferramentas de brochagem de perfis n.º 290330 – 290334.

Nota:

- Os insertos de corte de perfil podem ser usados para uma área quadrada ou hexagonal (ver tabela de produtos).
- Para obter os valores de referência de aplicação detalhados, consulte a nossa aplicação ToolScout.

Nota Texto publicitário:

- Os insertos de corte de perfil podem ser usados para uma área quadrada ou hexagonal (ver tabela de produtos).
- $\varnothing$ de perfuração quadrado = tamanho de chave desejado $\times$ fator 1,05. $\varnothing$ de perfuração hexagonal = tamanho de chave desejado $\times$ fator 1,02.

Descrição técnica

Ficha de dados

indicado para quadrado	27 - 37 mm
Material de corte	HSS
tamanho mínimo da chave	27 mm
tamanho máximo da chave	37 mm
Perfil	Quadrado
Revestimento	TiN
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Plásticos alumínio	adequado		
Alumínio (apara curta)	adequado		
Alumínio > 10% Si	adequado		
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Grafite, GFK, CFK	condicionalmente adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		