

**Garant**

### **Suporte de juntas de perfil para insertos de corte sextavados Ø DS 20 mm, a partir de seis faces: 9**



#### **Dados do pedido**

Número do pedido	290340 9
GTIN	404519796554
Classe de artigo	29K

#### **Descrição**

##### **Nota:**

- Em tornos sem eixo Y, usar o casquilho excêntrico n.º 290391 – 290393 para o ajuste exato da coordenada Y.
- Em centros de processamento, usar o auxiliar de alinhamento n.º 290397 e um comparador para verificar a orientação do fuso.

#### **Descrição técnica**

Desvio central $L_3$	4,5 mm
Comprimento útil $L_1$	30 mm
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	8,5 mm
Parafuso	290399 1
indicado para sextavado	9 - 11 mm
Ø da haste	20 mm
Ø do suporte de lâminas $D_1$	8 mm
Refrigeração interior	sim
Comprimento da haste $L_s$	50 mm
Haste	Haste combi
Tipo de produto	Ferramenta para brochagem de ranhuras e perfis

## Ficha de dados