

Garant**Broca de marcação NC 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	210400 16
GTIN	4045197557551
Classe de artigo	21M

Descrição técnica

Comprimento da cabeça l	20 mm
Ø de cabeça de corte D	16 mm
Comprimento da lâmina L ₂	8 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,8 mm/U
Tamanho do alojamento	16 mm
Série	TopCut
Tipo	HB730
Material de corte	VHM
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Número de arestas de corte Z	2
Ângulo da ponta	90 grau
Haste	GARANT TopCut
Refrigeração interior	não

Tipo de produto

 Inserto de corte para furação
de centragem e de marcação

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
Aço < 60 HRC	condicionalmente adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Óleo	condicionalmente adequado		
máximo a molhado	adequado		
mínimo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	condicionalmente adequado		
Ar	adequado		

Acessórios

Adaptador de encaixe para chave dinamométrica Tipo 13X4

219986 13X4

Montagem chave Tipo 13X4

219987 13X4