

Alojamento cónico sem refrigeração interna, Haste Weldon, para Ø de cabeça de corte D: 10mm



Dados do pedido

Número do pedido	210565 10
GTIN	4045197522726
Classe de artigo	21Z

Descrição

Modelo:

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

Precisão da concentricidade do sistema $\leq 10 \mu\text{m}$ graças à combinação de sistema plano e cónico.

Instrução:

Profundidade máxima de fresagem = $L_1 + l$; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	36 mm
para Ø de cabeça de corte D	10 mm
Ø exterior d_1	9,8 mm
binário de aperto recomendado	5 Nm
Comprimento total L	90 mm
Ø haste D_s	20 mm
Série	TopCut
Alojamento	Haste Weldon
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

