

HOLEX**Rolo abrasivo de lamelas M14 velo ondulado, Ø 100×50 mm, Comparação da granulometria: 180****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 566375 180 |
| GTIN | 4045197973115 |
| Classe de artigo | 52M |

Descrição**Modelo:**

Velo abrasivo sinusoidal misturado com corindo normal (A) sem arestas cortadas.

Utilização:

Para **fosqueamento** e **polimento** uniformes.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| n.º de rotações recomendado | 2800 r,p,m, |
| n.º máximo de rotações | 6000 r,p,m, |
| Abreviatura abrasivo | A |
| Proporção de ferro, enxofre e cloro | < 0,1 % |
| Rosca | M14 |
| Atributo do nome do produto | Ø 100×50 mm |
| otimizado para material | Aço |

| | |
|------------------------------|---------------|
| otimizado para material | INOX |
| velocidade periférica máxima | 30 m/s |
| Tipo de produto | Rolo abrasivo |

Dados de utilizador

| | Adequabilidade | V_c | código ISO |
|------------------------------|---------------------------|-------|------------|
| Alu Mg | adequado | | |
| Aço < 900 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 1400 N/mm ² | adequado | | |
| Aço < 55 HRC | adequado | | |
| Aço < 60 HRC | adequado | | |
| Metal duro (HM) | condicionalmente adequado | | |
| INOX | adequado | | |
| Ti | adequado | | |
| GG(G) | adequado | | |
| CuZn | adequado | | |
| Plástico, GFK | adequado | | |
| Madeira | condicionalmente adequado | | |
| Vernizes | adequado | | |
| Uni | adequado | | |
| seco | adequado | | |