

**HOLEX****Fresa rotativa Dentado INOX – grosso, HM, Tipo: C1225****Dados do pedido**

Número do pedido	547250 C1225
GTIN	4045197973948
Classe de artigo	52D

**Descrição****Modelo:**

**A inovadora geometria dos dentes** permite **um desempenho de corte de aparas muito elevado**, mantendo ao mesmo tempo **um funcionamento suave e uma boa capacidade de controlo**. Excelentes formação de aparas e resultados de superfície, entrada reduzida de calor no material (sem cores de recozimento). Ø da haste 6 mm.

**Utilização:**

Otimizado para o processamento de **aços austeníticos, resistentes a oxidação e ácido**, ligas de titânio macias e metais não ferrosos.

**Descrição técnica**

Descrição da forma	Forma cilíndrica redonda
Comprimento total	70 mm
Grau de finura do dentado	grosso
Ø da cabeça	12,7 mm
Ø da haste	6 mm
Abreviatura do dentado	INOX
Comprimento da cabeça	25 mm
Série	Dentado INOX
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Fresa rotativa

---

**Dados de utilizador**

	<b>Adequabilidade</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>código ISO</b>
Alu Mg	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		