

**Pastilha de corte reversível por torneamento TOHX 090202, esquerda****Dados do pedido**

Número do pedido	268881 BK6425
GTIN	4047109224933
Classe de artigo	24T

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Profundidade de corte a_p	0,5 - 1,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação secundária	120 - 180 m/min
Aplicação secundária	M
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Velocidade de corte v_c aplicação principal	120 - 300 m/min
Material de corte	HM
Tipo	BK6425
Quebra-aparas	G12
#Raio do canto	0,2 mm
Revestimento	revestido

Ficha de dados

Código ISO da pastilha de corte reversível	TOHX 090202 L
Número de trocas/cortes	3
Atributo do nome do produto	W30
Ângulo de corte	12 grau
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear