



Fresa de planar DOVEIQMILL, com perfuração, Ø DC/número de arestas de corte Z: 50/4



Dados do pedido

Número do pedido	222500 50/4
GTIN	7291075311358
Classe de artigo	19D

Descrição

Versão:

Sistema de faceamento extremamente estável. As pastilhas de corte reversíveis são fixadas através de aperto por parafuso e de fixação adicional num assento de pastilha em forma de cauda de andorinha. A posição de montagem axial positiva das pastilhas resulta num corte muito suave, garantindo assim a melhor qualidade de superfície. Máxima **eficiência** devido às pastilhas de corte reversíveis de 8 arestas de corte.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º **229695 4** (IP15; 4,8 Nm).

Descrição técnica

Ø exterior máximo $D_{\text{máx.}}$	59,4 mm
Comprimento total $L_{\text{tot.}}$	40 mm
#profundidade máxima de corte $a_{\text{p máx.}}\#$	4,6 mm
Ø das lâminas D_c	50 mm

Ficha de dados

Número de arestas de corte Z	4
Série	DOVEIQMILL
Ø do orifício de alojamento	22 mm
Pastilha de corte reversível adequada	SYHU0704..
Designação do fabricante	IQ845 FSY D050-04-22-R07
Modelo da haste	com perfuração
Ângulo de ajuste κ	50 grau
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Fresa plana

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/222500-50/4>