

Fresa de disco HELISLOT sem flange, Ø DC/Zef: 160/18mm**Dados do pedido**

Número do pedido	227722 160/18
GTIN	7291075430806
Classe de artigo	19D

Descrição**Versão:**

Processamento eficiente de ranhuras e ranhuras em T. Diferentes larguras de fenda com apenas um tamanho de pastilha reversível devido ao conceito de assento de pastilha com dentes deslocados. Pastilhas reversíveis quadradas com ângulo de corte positivo para um processamento eficiente e suave. Alta segurança processual graças ao apoio otimizado das pastilhas no assento.

Peça sobresselente:

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis n.º **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descrição técnica

número de lâminas efetivo Z_{ef} .	18
Número de pastilhas de corte reversíveis	18
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Série	HELISLOT
Comprimento total L_{tot} .	14 mm
profundidade máxima de corte $a_{e\ máx.}$	51 mm

Ø das lâminas D_c	160 mm
#Largura de fenda a_p	10 mm
Designação do fabricante	SDN D160-10-40-XN09
Modelo da haste	com furo
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 5 peças Tipo 3	229695 3
--	----------