

Ficha de dados



Extrator de porcas, para porcas: M4-M14



Dados do pedido

Número do pedido	884900 M4-M14
GTIN	4021176020483
Classe de artigo	83U

Descrição

Versão:

Por prensa hidráulica para cortar porcas não destacáveis ou enferrujadas (grau 5 – 10) sem danificar os parafusos. Duas vezes deslocado, tornando possível trabalhar mesmo em locais de difícil acesso. Com lâmina de cinzel endurecida. Acionamento apenas apertando o parafuso de pressão. Depois de detonar a porca, volte o parafuso de pressão e empurre o cinzel do detonador até ao ponto de paragem. tam. M18 – M30 para parafusos de aço inoxidável – até M30 no grau 8, até M24 no grau 10.

Nota:

O parafuso de pressão pode ser M4 – M14 com **um máximo de 60 Nm**, para o tam. M14 – M24 com **um máximo de 70 Nm** e para o tam. M18 – M30 deve ser apertado a um **máximo de 50 Nm**. Ultrapassar os binários de aperto não é permitido e pode levar à destruição da ferramenta e a acidentes.

Descrição técnica

comprimento total sem fuso de pressão	185 mm
Largura de aperto	7 - 24 mm
Largura de corte do cinzel	18 mm
para porcas	M4-M14
Designação do fabricante	56
Tipo de produto	Extrator de porcas

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/884900-M4-M14>
