

**Garant****Torno de bancada paralelo, largura do mordente: 160mm****Dados do pedido**

Número do pedido	967100 160
GTIN	4045197694188
Classe de artigo	91J

**Descrição****Modelo:**

**Totalmente de aço forjado por estampagem – garantidamente inquebrável.**

**Com abertura para a frente.** Com mordentes de aperto de tubos por baixo dos mordentes normais. Fuso de precisão resistente e processado com CNC com rosca perfilada. O fuso e os trilhos de guia estão protegidos contra sujidade. Superfície de bigorna grande e temperada para trabalhos de endireitamento e compressão. Guia com reajuste duplo.

Mordentes de aperto maciças com superfície endurecida (não substituíveis).

**Legenda:**

Arruelas com proteção contra queda.

Escala de medida estampada.

Ajuste de guia: parafusos de sextavado interior com discos de pressão de latão – funciona de forma muito suave.

Mordentes de aperto de tubos fortes.

**Vantagem:**

- **Manípulo com proteção contra queda de ambos os lados – sem gerar ruídos incómodos.**
- **Abertura e fecho rápidos devido à grande grelha de rosca no fuso.**
- **Manípulo substituível.**
- **Escala de largura de abertura estampada.**

**Material fornecido:**

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

**Instrução:**

Regulador de altura adequado, ver n.º 967520.

## Descrição técnica

Largura de aperto	220 mm
Profundidade de aperto	110 mm
Sentido de abertura	com abertura para a frente
Peso	27 kg
Material	Aço forjado por estampagem
Os mordentes de aperto para tubos apertam tubos com um $\varnothing$ exterior	1 – 3.1/2 polegada
largura do mordente	160 mm
Tipo de produto	Torno de bancada paralelo

## Acessórios

Placa rotativa individual indicado para torno de bancada tam. 160	967140 160
Sistema de fixação com mordente basculante largura do mordente 160	967150 160
Placa de base para torno de bancada, bambu Tamanho 300X250	967328 300X250
Placa de base para torno de bancada	967330