

XNMU 043010HP, IC716, Tipo: S**Dados do pedido**

Número do pedido	221204 S
GTIN	7291075452334
Classe de artigo	19A

Descrição**Versão:**

Pastilha de corte reversível de dupla face com 4 arestas de corte. Com aresta de corte lateral.

Nota:

Valores de referência de aplicação para $a_e = 0,6...1 \times D/a_{p \text{ máx}} = 0,8 \text{ mm}$.

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Código ISO da pastilha de corte reversível	XNMU 043010HP
Série	LOGIQ4FEED
Avanço f_z	0,4 mm
Raio de programação com $a_{p \text{ máx}}$	1,8 mm
Tipo	S
Raio do canto	1 mm
Geometria	HP

Designação do fabricante	FFX4 XNMU 040310HP IC716
Tipo	IC716
Óleo de corte	HM
profundidade máxima de corte $a_{p\text{ máx.}}$	0,8 mm
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	Código ISO
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
máximo a molhado	adequado		