

**Garant**

### Torno de bancada paralelo com placa rotativa, largura do mordente: 80



#### Dados do pedido

Número do pedido	967010 80
GTIN	4045197612236
Classe de artigo	91J

#### Descrição

##### Versão:

**Elevada precisão de fixação através de guia de precisão prismática.**

**Com abertura para trás.** De ferro fundido (GG 25) de alta resistência com estrutura perlítica.

**Guia de precisão prismática**, comprida e especialmente precisa. Alojamento preciso do fuso, fuso completamente coberto com rosca trapezoidal, protegido contra sujidade. Superfície de bigorna grande e com fresagem de faceamento para trabalhos de endireitamento leves. Os mordentes de aço temperados são estriados e podem ser substituídos por mordentes retificados (ver mordentes sobresselentes).

**Com placa giratória**, pode ser rodado em 360° e fixado em qualquer posição graças a um mecanismo de aperto.

##### Material fornecido:

Inclui material de fixação para montar na bancada de trabalho.

##### Pintura:

Cinzeno prateado

#### Descrição técnica

Peso	8 kg
Largura de aperto	100 mm

## Ficha de dados

Material	ferro fundido de alta resistência (GG 25)
Sentido de abertura	com abertura para trás
largura do mordente	80 mm
Tipo de produto	Prensa de bancada paralela

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/967010-80>