


CCMT 09T304, Tipo: IC807**Dados do pedido**

Número do pedido	260171 IC807
GTIN	7291075423877
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Aplicação principal	M
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Velocidade de corte v_c aplicação principal	30 - 80 m/min
Quebra-aparas	M3M
Tipo	IC807
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Profundidade de corte a_p	0,5 - 4 mm
Raio do canto	0,4 mm

Série	ISOTURN
Número de trocas/cortes	2
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Designação do fabricante	CCMT 09T304-M3M IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar