

DCMT 11T304, Tipo: IC807**Dados do pedido**

Número do pedido	260393 IC807
GTIN	7291075338140
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Condição de corte	contínuo
Número de trocas/cortes	2
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Profundidade de corte a_p	0,15 - 2 mm
Quebra-aparas	F3P
Tipo	IC807
Série	ISOTURN
Raio do canto	0,4 mm
Aplicação principal	P

Velocidade de corte v_c aplicação principal	50 - 245 m/min
Avanço f	0,08 - 0,3 mm/U
Óleo de corte	HM
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T304
Designação do fabricante	DCMT 11T304-F3P IC807
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear