

DNMG 150604, Tipo: IC8150**Dados do pedido**

Número do pedido	250730 IC8150
GTIN	7291075319989
Classe de artigo	26B

Descrição**Nota:**

A quantidade mínima de encomenda corresponde a uma unidade de embalagem (PU) ou um múltiplo da mesma.

Descrição técnica

Número de trocas/cortes	4
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Quebra-aparas	F3P
Óleo de corte	HM
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	180 - 400 m/min
Condição de corte	contínuo
Profundidade de corte a_p	0,4 - 3,5 mm
Avanço f	0,08 - 0,25 mm/U

Aplicação principal	P
Tipo	IC8150
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Designação do fabricante	DNMG 150604-F3P IC8150
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar