

Fresa de disco com encosto Largura $a_p = 6$ mm, $\varnothing D$: 125mm**Dados do pedido**

Número do pedido	218564 125
GTIN	4045197462497
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresas de disco em aço especial robusto para redução das vibrações.

Utilização:

Para fresagem de ranhuras e chavetas. Pode ser usada em bases de ranhura planas e não planas.

Peça sobresselente:

N.º 219950 (TX15; 2,2 Nm).

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 com lâmina n.º 674252 tam. IP15. Fresas de disco até $\varnothing D = 200$ mm disponíveis.

Descrição técnica

\varnothing das lâminas D_c	125 mm
número de lâminas efetivo Z_{ef}	6
Pastilha de corte reversível adequada	SNHX
Comprimento total L_{tot}	50 mm
profundidade máxima de corte a_e máx.	23,7 mm

Ø do orifício de alojamento	40 mm
Ø do colar d ₁	70 mm
Número de pastilhas de corte reversíveis	12
Modelo da haste	com perfuração
Refrigeração interior	não
Substituição da ferramenta	PowerCard
Código ISO da pastilha de corte reversível	SN.. 1203
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219950 (IP15; 2,2 Nm)
Tipo de produto	Fresa de disco

Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219950
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 2,2	211750 2,2