

**Garant****Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo, binário definido: 1,2Nm****Dados do pedido**

Número do pedido	211750 1,2
GTIN	4045197552389
Classe de artigo	21B

**Descrição****Modelo:**

Chave de parafusos dinamométrica com cabo em T bicomponente antiderrapante. O binário é fixo. Alojamento com ímanes permanentes.

**Função:**

Se o binário for alcançado, a chave de parafusos solta-se **de forma audível e perceptível**. A ativação de longo curso indica claramente ao utilizador que o valor definido foi alcançado.

**Utilização:**

Em conjunto com **pontas de 1/4 polegadas com haste C 6,3 ou E 6,3**, por exemplo, **ponta Torx Plus® n.º 674252**. Ideal para fixação exata de pastilhas de corte reversíveis com o binário especificado.

**Norma:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Instrução:**

Fornecido **sem** ponta.

A precisão de medição garantida do binário só é possível a partir da faixa de binário calibrada conforme DIN EN ISO 6789.

**Descrição técnica**

Comprimento da lâmina	50 mm
Precisão de medição do binário	±15 %
binário definido	1,2 Nm
Alojamento de pontas	D 6,3
Alojamento de pontas	F 6,3
Método de medição	Binário
Leitura comutável	Nm
Comprimento total L	107 mm
Princípio de libertação	ativação mecânica de curso longo
Norma	DIN EN ISO 6789
Possibilidade de ajuste do valor de libertação	não ajustável
Ajuste do valor de libertação	predefinido
Forma de ligação	Alojamento de bits 1/4 polegadas
Feedback	acionador
Sentido de aperto	Aperto à direita
Dados protocoláveis	não
Tecnologia de medição	mecânico
Sinalização de ativação	sonoro
Sinalização de ativação	háptico
Tipo de produto	Chave de parafusos dinamométrica

## Prestações de serviços

Calibração Chave de parafusos dinamométrica binário máximo 0,04-20	020200 0,04-20
--	----------------

## Acessórios

"TQ-Station" – Estação de arrumação de chaves de parafusos dinamométricas	659964
---	--------