



Insertos de corte MINCUT MIUR Raio total, IC908, Largura de incisão w/ tamanho da placa: 1/8



Dados do pedido

Número do pedido	270425 1/8
GTIN	7291075294576
Classe de artigo	26J

Descrição

Versão:

Com raio total para ranhuração interna de 45°.

Indicado para:

Barra de mandril n.º 270420.

Descrição técnica

Ø mínimo $D_{\min.}$	8 mm
profundidade máxima de corte $t_{\max.}$	1,1 mm
WF	3,6 mm
Avanço f abertura de canais	0,01 - 0,03 mm/U
Avanço f torneamento	0,03 - 0,1 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,03 - 0,5 mm
Raio do canto R	0,5 mm
Série	MINCUT
Profundidade de corte $a_{p \min.}$	0,03
Profundidade de corte $a_{p \max.}$	0,5

Ficha de dados

Designação do fabricante	MIUR 8-1.00-0.50 IC908
Tipo	IC908
Aplicação principal	UNI
Condição de corte	contínuo
Velocidade de corte v_c aplicação principal	80 - 140 mm/min
Tipo de produto	Mini-pastilha de corte intercambiável