


SNHX 1102 neutro, Tipo: INOX**Dados do pedido**

Número do pedido	218571 INOX
GTIN	4045197656315
Classe de artigo	21A

Descrição**Instrução:**

Valores de referência de aplicação para a_e max.

Descrição técnica

Avanço f_z por dente	0,13 mm
Tipo	INOX
Largura do chanfro	0,15 mm
Tipo	HB7535
Revestimento	revestido
Espessura da placa E	2,38 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNHX 1102
Óleo de corte	HM
Espessura do tampo	2,3 mm
para largura de fenda a_p	4 mm

Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar