

Ficha de dados

Garant

Inserto de corte HiPer-Drill m7, HB7530, Ø D: 19,75



Dados do pedido

Número do pedido	231640 19,75
GTIN	4045197604477
Classe de artigo	21M

Descrição

Versão:

Inserto de corte retificado prismaticamente para um posicionamento preciso e um assento estável.

Precisão de concentricidade no estado montado $\leq 20 \mu\text{m}$. Para furos até precisão IT9.

Nota:

Os dados de corte aplicam-se ao elemento de base 5xD.

Realizar os furos pilotos exclusivamente com um inserto de corte do mesmo tipo.

Descrição técnica

Ø D	19,75 mm
para elemento de base do tamanho	19 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm ²	0,3 mm/U
Série	HiPer-Drill
Número de trocas/cortes	1
Ângulo da ponta	135 grau

Ficha de dados

Tipo	HB7530
Material de corte	HM
Seminorma	sim
Número de arestas de corte Z	2
Tipo de produto	Inserto de corte para furar

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/231640-19,75>