

**Fresa de canto 90° curto, Haste Weldon, Ø D/número de arestas de corte Z:
32/3mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215705 32/3
GTIN	4045197410566
Classe de artigo	210

Descrição**Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave.

Instrução:

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

Descrição técnica

Ø das lâminas D_c	32 mm
Projeção L_1	50 mm
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Comprimento total L_{tot}	110 mm
Ø da haste D_s h6	32 mm
Número de arestas de corte Z	3
Modelo da haste	Haste Weldon
Ângulo de ajuste κ	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim

Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

Acessórios

PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812