

**Alojamento MDI configurável, para Ø de cabeça de corte D: 10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	212000 10
GTIN	4045197659217
Classe de artigo	29W

**Descrição****Modelo:**

Alojamento polido com precisão para cabeças roscadas GARANT TopCut

**Precisão da concentricidade do sistema  $\leq 10 \mu\text{m}$**  graças à combinação de sistema plano e cónico.

Haste retificada no comprimento total em h6 – para corte individual em comprimento e exposição.

**Instrução:**

**Profundidade máxima de fresagem** =  $L_1 + l$ ; l = ver dimensões das cabeças roscadas: N.º 210050 – 210410.

Chave de aperto = n.º 219987.

Inserto para chave dinamométrica = n.º 219986.

Em caso de grandes saliências de ferramentas, reduzir dados de tecnologia.

A haste pode ser retificada para  $\varnothing d_{1\text{mín}}$ .

**Descrição técnica**

para Ø de cabeça de corte D	10 mm
Ø da haste $D_5$ h6	12 mm
Ø exterior mínimo exposto $d_1$	9,8 mm
Comprimento útil $L_1$	20 mm
binário de aperto recomendado	5 Nm
Comprimento total L	125 mm
Série	TopCut
Refrigeração interior	sim

Tipo de produto

Alojamento para fresa de rosca