

**Fresa de canto 90°, com perfuração, Ø D/número de arestas de corte Z:  
160/10mm****Dados do pedido**

Número do pedido	215715 160/10
GTIN	4045197410696
Classe de artigo	210

**Descrição****Modelo:**

Fresa de canto com passo irregular para um funcionamento suave. Para alojamentos conforme DIN 2079 com 4 furos de fixação adicionais. Sem refrigeração interna por razões técnicas.

**Instrução:**

Usar a chave dinamométrica GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,0** com lâmina n.º **674252 tam. 15IP**.

**Descrição técnica**

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Pastilha de corte reversível adequada	AP.. 16..
Ø das lâminas D <sub>c</sub>	160 mm
Comprimento total L <sub>tot.</sub>	63 mm
Ø do orifício de alojamento	40 mm
Número de arestas de corte Z	10
Modelo da haste	com perfuração

Ângulo de ajuste $\kappa$	90 grau
Aplicação de fresagem	Fresagem de canto
Divisão das lâminas	desigual
Refrigeração interior	sim
Substituição da ferramenta	PowerCard
Tipo de produto	Fresa de canto

## Acessórios

Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 10 peças	219812
Chave de parafusos dinamométrica, ajuste fixo binário definido 5,0	211750 5,0
PrecisionBit para Torx Plus®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP