

APHT 160416ER-46, SP6519, Tipo: UNI**Dados do pedido**

Número do pedido	215773 UNI
GTIN	4045197503619
Classe de artigo	28E

Descrição**Instrução:**

Utilizar estas pastilhas reversíveis **apenas com o parafuso n.º 229908 (15 IP; 5,0 Nm)**. Ao utilizar pastilhas reversíveis com $r \geq 3,2$ mm nos suportes n.º 215705, 215710, 215715 e 215717, o assento de pastilha deve ser modificado.

Descrição técnica

Tipo	UNI
Raio do canto	1,6 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível	APHT 160416ER-46
Tipo	SP6519
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para fresar

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	adequado		
máximo a molhado	condicionalmente adequado		
seco	adequado		
Ar	adequado		